



Brosse à dents avec caméra connectée et vibrations soniques - Cambrush Pro - ViewtroniXx

Brosse à dents avec caméra HD pour filmer en temps réel l'intérieur de la bouche, enregistrer les images et les envoyer en format MP4 à votre dentiste.

Brosse à dents électrique connectée à vibrations soniques hautes fréquences, avec caméra intégrée : idéale pour une utilisation simultanée de la fonction brossage associée aux fonctionnalités intelligentes de la caméra, pour un soin personnalisé et optimisé.

Le contrôle et le suivi quotidien de l'hygiène bucco-dentaire grâce à la caméra offre une vision HD en temps réel de l'état des dents, permet de pré-détecter des pathologies, de découvrir la présence de tartre ou de caries, avec la possibilité d'enregistrer les images et de les partager avec un dentiste.

Les vibrations soniques permettent la réduction significative de la plaque dentaire, l'amélioration de la santé des gencives et contribuent au blanchiment des dents.

Connectivité : Pour IOS, se connecter au WIFI et télécharger l'application mobile "SL ylz" pour un visionnage en temps réel du brossage sur le téléphone portable. Pour Android, se connecter au WIFI et télécharger l'application "ULOOK".

Matériel Médical CE. Directive 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE.

- Tête de la caméra HD à brancher sur le port USB

- Permet un auto-contrôle de l'état bucco-dentaire
- Possibilité de zoomer, photographier, enregistrer les vidéos
- Utilisation simultanée de la fonction brossage et de la caméra
- 5 modes de nettoyage avec chacun 3 niveaux d'intensité
- Plus efficace que des brosses à dents traditionnelles ou électriques classiques
- Vibrations variées des poils de la brosse pour un nettoyage adapté
- Tête de la brosse incurvée pour accéder aux zones difficiles
- Minuteur de 2 min avec alertes par intervalles de 30 sec pour un brossage uniforme
- Étanchéité IPX7 : résiste à une immersion dans l'eau jusqu'à une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes

5 modes possibles :

1. Nettoyage quotidien
2. Doux
3. Fort
4. Blanchiment
5. Polissage

Caractéristiques techniques :

- Longueur : 18,5 cm
- Poids : 120 g
- Fréquence de vibration : 38400 vibrations/min
- Niveau d'étanchéité : IPX7
- Matériau : qualité alimentaire APETABS + PP
- Batterie : 3.7 V
- Tension à l'entrée : 5V 1A

Coloris : Blanc

- 1 brosse à dents
- 2 têtes pour le brossage avec capuchon de protection
- 1 tête avec caméra intégrée
- 1 câble de charge USB
- 1 manuel d'utilisation

Garantie : 1 an

Mode d'emploi :

1. Connecter la caméra au port USB
2. Pour IOS, télécharger l'application "SL ylz"
3. Pour Android, télécharger l'application "ULOOK"
4. Se connecter au réseau WIFI "Dental Cam"
5. Ouvrir l'application et appuyer sur le bouton central pour déclencher la caméra
6. L'image de vos dents apparaît sur l'écran de votre téléphone

Normes EN IEC 55014-1/2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, IEC 62321-3-1/2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.