

FICHE TECHNIQUE

Clavier filaire rétroéclairé avec pavé tactile - Lavable et étanche - En silicone - Robemed

Étanche et lavable. Pavé tactile et éclairage LED. 3 zones. Niveau de protection IP67.

Clavier filaire 3 zones avec pavé tactile, rigide et robuste en silicone.



- Étanche et lavable
- Rétroéclairage
- Facile d'entretien
- Silencieux
- Pavé tactile à 2 doigts
- Surface en caoutchouc pour plus de confort

- **Niveau de protection IP67. 6 correspond au niveau de l'intrusion de poussière. 7 correspond à la protection contre l'immersion totale jusqu'à 1m de profondeur.**

- 5 niveaux de luminosité du rétroéclairage
- Disposition du clavier : AZERTY
- Taille : 409 x 139 x 11 mm
- Taille zone de travail du pavé tactile : 70 x 40 mm
- Poids net : 615 g
- Interface : USB 1.1
- Interrupteur marche/arrêt
- Température de fonctionnement : de -20°C à +55°C
- Température de stockage : de -20°C à +60°C
- Compatibilité : Microsoft, Windows 10, 8, 7, Vista et XP
- Langue : Toutes les langues compatibles avec Windows

Coloris : Noir

Conseils d'utilisation :

- Nettoyer la surface avec un chiffon imprégné de produit de nettoyage (liquide vaisselle, nettoyant multi-usages, désinfectant, eau savonneuse, ou alcool)
- Laisser sécher à l'air libre

Précautions d'emploi :

- Ne pas utiliser de produits abrasifs lors du nettoyage du clavier
- Ne pas utiliser de sèche-cheveux à air chaud pour sécher l'appareil

Conforme à la directive 2014/53/UE sur les équipements radio et à la directive RoHS 2011/65/UE