

FICHE TECHNIQUE

Embouts jetables pour débitmètre avec système anti-reflux - Lot de 100

Pour éviter les contaminations croisées.

Embout en carton anti-reflux à usage unique pour débitmètre de pointe.

Taille standard adaptée à la plupart des modèles.

- Utilisable directement sur les débitmètres mécaniques de type Peak Flow ainsi que sur de nombreux débitmètres électroniques.

Nos débitmètres: [débitmètre peakflow R-Plus](#), [débitmètre électronique ASMA-1 Vitalograph](#), [spiromètre électronique COPD-6 Vitalograph](#).

- Utilisable sur les débitmètres électroniques de type Piko avec un raccord en silicone.

Diamètre extérieur 30 mm (intérieur 28 mm).

Vendu par sachet de 100 embouts.

Matériel médical CE.

[Existe également sans système anti-reflux.](#)

[Existe en diamètre 26 mm pour certains modèles.](#)

